



Flair Šalica za vaganje

Upute za uporabu

Specifikacije proizvoda

- Maksimalni kapacitet: 500 g
- Jedinice: g / oz / ml
- Dimenzije: 80 x 81 x 90 mm
- Podjela: 0,05 g / 0,1 g
- Zaslon: Digitalni LED
- Baterija: Punjiva litijeva baterija
- Materijal šalice: Nehrđajući čelik

Video tutorijali




Upozorenja

1. Kada se na zaslonu prikaže 'ERR'. Šalica je preteška.
2. Kada se na zaslonu prikazuje 'UNST'. Šalica nije ravna.
3. Kada zaslon prikazuje 'LO'. Baterija šalice je slaba.
4. Vaga nije vodootporna. Držite je suhom i ne perite.
5. Vaga nije otporna na udarce i može se razbiti ako padne.

Što je uključeno i komponente

1. Tijelo posude za vaganje
2. USB kabel tipa C za punjenje
3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
4. Priključak za punjenje tipa C
5. Keramička dozirna čaša
6. Uklonjiva šalica od nehrđajućeg čelika
7. Prikaz skale s jedinicama
8. Gumb za upravljanje opcijama
9. Priručnik za vaganje (nije na slici)



Korištenje vage za vaganje


Područje prikaza

(Upravlja se tipkom za upravljanje opcijama U/T kada je prekidač za napajanje UKLJUČEN)



- Pritisnite i držite U/T za uključivanje/isključivanje zaslona
- Dvapat dodirnite U/T za uključivanje/isključivanje zujalice
- Kada se na zaslonu prikaže '0,00', kliknite U/T za promjenu jedinica
- Kada se na zaslonu prikaže bilo koja težina, kliknite U/T za tariranje/nuliranje
- Zaslون će se automatski isključiti nakon zadanih 120 sekundi
- Promijeni automatsko isključivanje pri pokretanju kada se na zaslonu prikaže '8.8.8.8'


- Koristite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO za isključivanje napajanja
- Prekidač za uključivanje/isključivanje ne mora biti uključen za punjenje
- Za ispravno punjenje, spojite na računalo putem USB-a (potreban je izvor napajanja od 5 V i 1 A).



Keramička dozirna čaša

Vaša šalica za vaganje dolazi s keramičkom šalicom za doziranje. Koristite je za doziranje zrna ili kao šalicu za kuhanje i ispijanje espressa. Ima dvije strane:

1. Veliki otvor će držati otprilike 60 ml tekućine ili volumetrijski dvostruki dozator!
2. Mali otvor će držati otprilike 30 ml tekućine ili jednu volumetrijsku dozu!



Jamstvo i način uporabe proizvoda

Za proizvode vrijedi standardno zakonsko jamstveno razdoblje. Ovo jamstvo je neprenosivo i nije moguća novčana naknada. Jamstvo se ne odnosi na proizvode koji su korišteni na način drugačiji od onoga navedenog u ovim uputama za uporabu.

Jamstvo se također ne odnosi na:

Oštećenja proizašla iz nepravilne uporabe, zanemarivanja njege ili bilo koje druge uporabe u svrhe koje nisu navedene u ovom priručniku.

- Oštećenja vanjskog izgleda, oštećenja uzrokovana korozijom ili postupnim trošenjem.
- Bilo kakve intervencije ili popravci od strane neovlaštenih osoba rezultiraju poništenjem jamstva proizvoda.

Prodavatelj i uvoznik: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

